

**Piulița de strângere ER CENTRO P HDC, Tip HDC pentru ER: 32HDC****Date comandă**

Numărul de comandă	309657 32HDC
GTIN	2050002068797
Clasa articolului	34F

Descriere**Execuție:**

Mini = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.

MiniSuplă = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.

Conic = toate referințele cu „C”.

Standard = toate celelalte referințe.

Cu filet fin trapezoidal, pentru forțe mari de strângere. Model dublu extralung al piuliței de strângere ER. Piuliță de strângere sprijinită pe rulmenți cu bile pentru momente de strângere mai mari.

Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bucsă elastică ER CENTRO P și FAHRION Mandrină cu bucsă elastică ER HDC.

Accesorii opționale:

Bucse elastice de precizie ER Cod 308981 – 308986, HP Cod 309376 – 309378 și pentru

Bucse elastice pentru tarod 309414; 309418, cheie pentru mandrină HDC Cod 309754; 309756.

Notă:

Piulițele de tip CP pentru bucsă elastice ER și șaibele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION**

nu se potrivesc și pe alte sisteme!

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru bucsă elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucsă elastică ER CENTRO P.

Gama de prindere: 2 - 20 mm

Lungimea totală L: 27 mm

Ø exterior D: 53 mm

Moment maxim de strângere: 180 Nm

Filet: Tr42×1

Descriere tehnică

Gama de prindere	2 - 20 mm
Ø exterior D	53 mm
Moment maxim de strângere	180 Nm
Lungimea totală L	27 mm
Filet	Tr42×1
Tip produs	Piuliță de strângere