

**Zračni pištolj, Tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080120 ALU
GTIN	4047322129213
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Univerzalno primjenjiv, do 10 bara radnog tlaka. S 1,5 mm standardnom mlaznicom.

Dio isporuke:

Uklj. navojni adapter br. 080157 vel. 1/4 cola i adapter za crijevo 9 mm.

Napomena:

Za odgovarajući držač zračnog pištolja vidi br. 955750 i dalje.

maksimalan radni tlak: 10 bar

Vrijednost protoka kod 6 bara: 250 l/min

Tehnički opis

Tip	ALU
maksimalan radni tlak	10 bar
Materijal	Aluminij
Vrijednost protoka kod 6 bara	250 l/min

Pribor

Mlaznica za zračni pištolj ALU Tip 150	080132 150
Mlaznica za zračni pištolj ALU Tip VARIO	080132 VARIO
Mlaznica za zračni pištolj ALU Tip SILENT1	080132 SILENT1
Mlaznica za zračni pištolj ALU Tip SILENT2	080132 SILENT2