

**Garant****Serraglie 2GP22 (formato convenienza)****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8060 50
GTIN	4067263133094
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:**

L'utilizzo di serraglie impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serraglie monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Modello **2GP22**, a bassa resistenza. Viscosità media. Ideale per giunti a vite facilmente smontabili. Per il fissaggio di viti con filettatura fine.

**Proprietà:**

Contenuto: 3 pezzi

**Uso:**

**Bassa resistenza** – distacco facile con attrezzi normali. **Media resistenza** – distacco con attrezzi normali. **Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

**Nota:**

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

**Descrizione tecnica**

Completamente indurito dopo	3 - 6 h
-----------------------------	---------

Spessore	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Punto di infiammabilità	100 °C
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
adatto per campo d'impiego	Fermo per viti
adatto per campo d'impiego	Uso universale
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Per tipo di filettatura	Filettatura fine
Viscosità dinamica	800 - 1500 mPas
adatto per materiale	Metallo
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Per misura del filetto M fino a	M36
Capacità	50 ml
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Durata dalla data di produzione	24 mese
Forma	liquido
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	sigillante
Colore	viola
Base chimica	Metacrilato
Resistenza manuale secondo	5 - 10 min
Serie	GreenPlus
Classe di resistenza	a bassa resistenza
Momento di scollamento minimo	5,5 - 11,5 Nm
Tipo di prodotto	Fermo per viti

---

## Accessori

Serrafiletti GARANT GreenPlus2GP22 Contenuto 50 ml

088060 50