

Garant GRIDLINE

Ondersteuning met werkbankpoten en wielen voor Ready-to-go werkbank hoogte 850 mm, Breedte nuttige maat / type: 1800/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	927245 1800/3
GTIN	4062406304577
Artikelklasse	9GG

Omschrijving

Uitvoering:

Ondersteuning voor de montage van een Ready-to-go werkbank, inclusief werkbankpoten met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, niet-strepend grijs. Draagvermogen verrijdbare ondersteuning tot 600 kg (werkbank inclusief inhoud).

T.b.v.:

Geschikt voor behuizinghoogte 600 mm. Opbouw van 3 behuizingen 24G.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Verrijdbare werkbanken hebben absoluut lades met individuele eenhandsladeontgrendeling nodig. Niet geschikt voor werkbanken met naar achteren geplaatste, open behuizing.

Technische beschrijving

Breedte	1900 mm
Serie	Ready-to-go
Hoogte	800 mm
Diepte	700 mm
Geschikt voor bladdiepte	750 mm
Wiel-Ø	125 mm

Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Wielenunit