

Garant**Barre d'alésage Master Mute A.. SDUCL 93°, pour plaquettes DC..., gauche****Données de commande**

N° commande	265015 16/07
GTIN	4069515024754
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d'alésage jusqu'à une longueur de L_{min} . Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

Description technique

Ø queue D_s	16 mm
Longueur totale L	158 mm
Longueur de col L_1	96 mm
Série	Master Mute
Taille plaquette	7 mm
Déport L_3	11 mm
Norme	Norme usine
Angle d'attaque κ	93 degré
Code ISO porte-outils	A16X SDUCR/L07
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Ø pré-perçage min. D_{min}	20 mm
L_{min}	96 mm

Fiche technique

Raccord fileté	G1/4
Type d'utilisation	Gauche
Type de queue	Acier
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage