

**Juego de acero inoxidable para pulidora angular WPO, Tipo: F****Datos de pedido**

Número de pedido	077718 F
GTIN	4014586306629
Clase de artículo	03G

Descripción**Aplicación:**

Juego para aplicaciones estándar en el mecanizado de superficies: Limpieza de suciedad por material no tejido ondulado, eliminación de colores de revenido, hasta un buen rectificado satinado.

Idóneo para:

Pulidor angular n.º 077712.

Suministro:

1 cilindro de rectificado elástico, 100 × 100 mm, grano 60; 1 cilindro de material no tejido de láminas 100 × 100 mm, grano 180; 1 material no tejido abrasivo, pliegue ondulado, 30 × 150 mm, perforación M14; 10 materiales no tejidos abrasivos con Cierre por adherencia, finos, Ø 115 mm; 1 plato de apoyo para material no tejido abrasivo con Cierre por adherencia, Ø 115 mm, M14; 1 mandril de sujeción 15 - 50 mm; 2 llaves.

Descripción técnica

Tipo	F
Aplicación principal	Mecanizado de superficies
Tipo de producto	Juego de rectificado y pulido (herramienta eléctrica)