

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940001 2000
GTIN	4062406279646
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 20×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning. De här skåpen lämpar sig perfekt för **förvaring av våra systemväskor**. Passande systemväskor finns under nr 693330.

Teknisk beskrivning

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)

100 kg

vikt	81 kg
Skåpfronter	dörr helt av plåt
bredd i G	20
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	500 mm
Djup	500 mm
antal hyllor	5
höjd	2000 mm
effektiv höjd	1845 mm
Handtag positionering	i mitten
djup i G	20
ComfortClose	nej
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/940001-2000>