

Garant**Voordeelverpakking 5× gar. kunststof-zijsnijtang 15° gebogen****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG6013 130
GTIN	4069515045216
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Snijkanten zonder snijhoek voor een vlakke, braamvrije snede. Kop gepolijst, armen met kunststof bekleed en met openingsveer.

Kop 15° gebogen.

Toepassing:

Voor het vlak afsnijden van aangegoten kunststof delen (**niet voor metaal**).

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Levering:

5× kunststof-zijsnijtang, 15° gebogen, nr. 725490 gr. 130.

Technische beschrijving

totale lengte	130 mm
Snijhoek	Zonder facet
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak	Gepolijst
Kop	15° gebogen

Productnaamattribuut	KW
met openingsveer	ja
voor kunststoffen	ja
Verstelbare aanslagschroef	ja
Producttype	Snijdende tang
USP1	5× gar. kunststof- zijsnijtang 15° gebogen

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6013 130