



**Spiralna najlonska cev, 3/8-colska, s spojko, Uporabna dolžina cevi: 5m**



**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 080058 5      |
| GTIN                  | 4067263151883 |
| Razred artikla        | 02A           |

**Opis**

**Izvedba:**

Fleksibilne najlonske gibke cevi. Temperaturna obstojnost od -60 °C do +60 °C.

**Obseg dobave:**

S po 1 hitro spojko iz medenine in nastavkom.

**Tehnični opis**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Zunanji Ø cevi              | 12 mm       |
| Uporabna dolžina cevi       | 5 m         |
| Notranji Ø cevi             | 9 mm        |
| Priključek hitre spojke     | 3/8 col     |
| Maksimalni obratovalni tlak | 10 bar      |
| Temperaturno območje        | -60 - 60 °C |
| Vrsta izdelka               | Cev         |

**Ustrezni izdelki**

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/080058-5>

