

**Garant****GARANT Master Mute -sisäsorvauspitimen varsi HSK-T värinää vaimentava, HSK-T 63, Varren Ø / hyötypituus L1: 25/130mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 265060 25/130 |
| GTIN         | 4069515026321 |
| Tuoteluokka  | 29E           |

**Kuvaus****Malli:****Modulaarinen liitântä, sopii muiden valmistajien järjestelmiin (esim. Iscar).****Sopii:**

GARANT Master Mute vaihdettavat leikkuupäät nro 265100 – 265377.

**Huomautus:**Hyötypituus pitenee kunkin vaihdettavan leikkuupään pituudella L. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).**Tekninen kuvaus**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ulkonema A-mitta            | 186 mm      |
| Varren Ø                    | 25 mm       |
| Asennusruuvisarja           | 269026 4    |
| Sarja                       | Master Mute |
| Jäähdytyskanavien lukumäärä | 3           |
| Sovitin                     | HSK-T 63    |
| Tärinä                      | vaimennettu |
| Kiinnitysnormi              | ISO 26623-1 |
| Kiinnitysnormi              | ISO 12164-3 |

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Sisäjäähdytys | kyllä                     |
| Tuotetyyppi   | Sorvauspitimen perusrunko |

### Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/265060-25/130>