


**Plăcuță amovibilă CCMT cu prelucrare medie 50 bucăți, HBT130, Referință: 09T308****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2625 09T308
GTIN	4067263096283
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 200 mm/min
Numărul de schimbări / tăşuri	2
Cuprins	260213 HBT130
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 3 mm
Aplicația principală	M
Adâncime de aşchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Strat de acoperire	TiCN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Adâncime de aşchiere $a_{p\ max}$	3,25 mm

Fișă de date

Număr de bucăți	50
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2625 09T308