

REGO-FIX▲

Upínacia matica ER pre tesniace podložky, pre ER: 16



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309616 16
GTIN	2050002087545
Trieda položky	39Z

Popis

Prevedenie:

Závit a kužel sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Matica s povrchovou úpravou pre: zmenšené trenie a **zvýšenú upínaciu silu**, ako aj vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a korózii. **So šesťhrannom** SW 25.

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínací kľúč ER, č. 309680 – 309740.

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300, veľ. 25.

Tesniace podložky č. 309622; 309624; 309628; 309632.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Technický opis

maximálny ťahovací moment	80 Nm
Vonkajší Ø D	28 mm
Závit	M22x1,5

Technický list

Celková délka L	22,5 mm
Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínacia matica