

Garant GRIDLINE

Kompiuterio terminalas, Tipas: GB



Užsakymo data

Užsakymo numeris	948101 GB
GTIN	4062406073640
Produktų klasė	9GS

Aprašymas

Modelis:

TFT korpusas plokščiajam ekranui. Bambukinis padėklas. Korpusas kompiuteriui yra su ventiliatoriumi ir reguliuojama lentyna.

Funkcija:

IP41: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengti milteliniu būdu.**

Atrama kojoms **visada** antracito pilkumo RAL 7016, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Aukštis	1620 mm
Gylis	500 mm
Ekrano korpuso naudingasis aukštis	460 mm
Plotis	750 mm

Svoris	73 kg
Ekrano korpuso naudingasis plotis	690 mm
Gylis G	20
Ekrano korpuso naudingasis gylis	230 mm
Plotis G	30
Apatinės spintelės naudingasis aukštis	845 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis	700 mm
IP apsaugos klasė	IP 41
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	250 V
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Įvesties kištuko tipas	G
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produkto rūšis	Kompiuterio pultas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/948101-GB>