

### **Set di spine di riscontro in cassetta di legno Classe di tolleranza 2, Modello: 9-10**



#### **Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 483830 9-10   |
| GTIN            | 2050001048738 |
| Classe articolo | 48A           |

#### **Descrizione**

##### **Esecuzione:**

In acciaio per calibri di alta qualità temprato ( $60 \pm 2$  HRC) e rinvenuto. Gli assortimenti di spine di riscontro sono contenuti in una cassetta di legno con fori contrassegnati (a partire da Ø 1,5 mm anche le spine di riscontro sono contrassegnate). Lunghezza della spina di riscontro 40 mm fino a Ø 0,99 mm, oltre 70 mm. Da Ø 0,1 mm a Ø 2,49 mm con smusso su entrambi i lati, da Ø 2,5 mm con smusso su un lato.

**Classe di tolleranza 2:** Ø spina  $\pm 0,002$  mm. 2 cassette di legno, 100 spine di riscontro suddivise su 2 cassette.

##### **Uso:**

Per lavorazioni con macchine a CNC o nella realizzazione di utensili e dispositivi, per es. per misurare le tolleranze di fori, per verificarne la posizione, per controllare la distanza tra due fori, per misurare filettature o ruote dentate, nonché per controllare angoli e profili, ecc.

#### **Descrizione tecnica**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Passo                        | 0,01 mm      |
| Numero di spine di riscontro | 100          |
| Campo di misura nominale     | 9,01 - 10 mm |

## Scheda tecnica

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Norma                | DIN 2269            |
| Classe di tolleranza | 2                   |
| Durezza              | 60 ± 2 HRC          |
| Materiale            | Acciaio per calibri |
| Imballaggio          | Custodia rigida     |
| Taratura             | S18                 |
| Tipo di prodotto     | Spina di riscontro  |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/483830-9-10>