

Garant

Vyměnitelná břitová destička SCMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7010-2, Velikost: 120408



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2827 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 mm/min
Obsah	260750 HB7010-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Rohový radius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4,25 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2827 120408