



Pramoninė mova Žarnos jungtis, Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis): 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080232 6
GTIN	4062406423148
Produktų klasė	02A

Aprašymas

Modelis:

Pramoninė mova, skirta optimaliam didelio srauto 2000 l / min perdavimui (oras), **NW 7,8**. Kokybiška, tvirta ir greitai fiksuojama mova, kuri užsifiksuoja iš vienos pusės. Efektyvus srauto vožtuvas, didelis srautas, nežymus slėgio sumažėjimas, ilgas tarnavimo laikas, didelis darbo patikimumas ir absoliutus sandarumas.

Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.

Apdirbama medžiaga:

Nikeliuotas žalvaris, mova iš grūdinto ir nikeliuoto plieno.

Techninis aprašymas

maksimalus darbinis slėgis	35 bar
Medžiaga	žalvaris
Srauto dydis	2000 l/min
Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis)	6 mm
Produkto rūšis	Mova

