

Garant

**Vyměnitelná břitová destička CNMG na dokončovací práce 30 kusů,
HB7140-2, Velikost: 09T308**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2902 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Počet výměn/řezání	4
Rohový radius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Obsah	250052 HB7140-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Povlak	S povlakem

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3.25 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2902 09T308