

Garant**GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit HSK-T cu amortizarea vibrațiilor, HSK-T 63, Ø cozii / lungime activă L1: 25/130mm****Date comandă**

Numărul de comandă	265060 25/130
GTIN	4069515026321
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Cu interfață modulară, potrivit pentru sistemele de la alți producători (de ex., Iscar).

Adaptat pentru:

Capuri de strunjit GARANT Master Mute codurile 265100 – 265377.

Notă:

Lungimea de lucru este extinsă cu lungimea L a capului de strunjit respectiv. Utilizare **numai cu răcire internă** (rezistență la temperatură de până la max. 100° C).

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	186 mm
Ø cozii	25 mm
Set de șuruburi de montaj	269026 4
Serie	Master Mute
Număr caneluri de răcire	3
Suport	HSK-T 63
Oscilație	Amortizat
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Normă pentru suport	ISO 12164-3

Fișă de date

Răcire interioară	da
Tip produs	Bară

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/265060-25/130>