

TRICOFLEX

Tubo flessibile strutturato nero AIRSOFT, PVC, Lunghezza 50 m, Ø Interno tubo flessibile: 9mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080037 9
GTIN	3506111000559
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C.
Tubo flessibile strutturato Airsoft Performance, tubo flessibile per aria compressa resistente agli oli per utensili pneumatici. Pressione di esercizio 15 bar.

Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	15 bar
Ø Esterno tubo flessibile	15 mm
Ø Interno tubo flessibile	9 mm
Attributo del nome del prodotto	Lunghezza 50 m
Tipo di prodotto	Tubo flessibile