

Garant**Opakowanie ekonomiczne, środek do uszczelniania gwintów 5GP42****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG8064 50
GTIN	4067263136453
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Środki do uszczelniania gwintów zapobiegają przeciekom substancji gazowych i płynnych. Do typowych zastosowań środków do uszczelniania gwintów zaliczamy m.in. uszczelnianie stożkowych gwintów metalowych i elementów przyłączyowych.

Typ **5GP42**. Uszczelniaacz do obrabianych elementów z gwintem w układach hydraulicznych lub pneumatycznych albo do części łączących. Skuteczna ochrona przed olejami, wodą, węglowodorami i produktami chemicznymi.

Cecha szcz.:

Zawartość 3 sztuki

wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.

Opis techniczny

Zrównoważony rozwój	GARANT GreenPlus
maks. odstęp	0,15 mm

moment zrywający	15 - 25 Nm
odporność na odkształcanie ręczne po	10 - 20 min
do gwintów calowych o wielk.	3/4 cal
klasa wytrzymałości	średnia wytrzymałość
zakres temperatur zastosowania	-55 - 180 °C
Lepkość dynamiczna	400 - 800 mPas
do gwintów o wielk. M	M26
nadaje się do materiału	metal
Kształt	ciekły
Właściwości	fluoryzuje w świetle UV
Gęstość	1,08 g/cm ³
Seria	GreenPlus
Demontaż	zwykłym narzędziem
kolor	brązowe
Ilość	50 ml
Baza chemiczna	Ester metakrylanu
Temperatura zapłonu	100 °C
Pewność działania po	3 - 6 h
trwałość od daty produkcji	24 miesiąc
temperatura przechowywania	5 - 23 °C
Rodzaj produktu	Środki uszczelniające

Akcesoria

Środek do uszczelniania gwintów GARANT
GreenPlus5GP42 pojemność 50 ml

088064 50