

Garant

Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant, Nombre de compartiments: 4



Données de commande

N° commande	949026 4
GTIN	4069515040556
Classe d'article	91G

Description

Exécution:

Le caisson de l'armoire vestiaire est muni de patins en plastique sous l'armoire et d'un cache-socle amovible à l'avant. Parois arrière avec fente d'aération, portes avec porte-serviettes et plaque d'identité. Changement aisé du sens d'ouverture de la porte de droite à gauche. Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas (non fourni). Tringle à vêtements avec 3 crochets par compartiment.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Poids	68 kg
Pour cadenas	oui

Fiche technique

Norme	DIN 4547
Paroi arrière avec fente d'aération	oui
Hauteur	1850 mm
Teinte spéciale possible	oui
Porte avec fente d'aération	non
Nombre de tringles à vêtements	1
Exécution serrure	Verrou à pêne tournant
Toit incliné	non
Pour cadenas avec Ø anse jusqu'à	6 mm
Hauteur utile par compartiment	780 mm
Prof. utile par compart.	472 mm
Largeur	800 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Plaque d'identité	oui
Exécution bâti	Pieds en aluminium
Nombre de compartiments	4
Pour casque intégral	oui
Profondeur	520 mm
Larg. utile par compart.	342 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de produit	armoire vestiaire

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/949026-4>