

Garant**Pachet promoțional plăcuță amovibilă SNMG prelucrare medie 30 bucăți HB7035-2****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2448 120404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	8
Cuprins	251222 HB7035-2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 320 mm/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	4,25 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P

Fișă de date

Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7035-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2448 120404