

Garant**Plăcuță amovibilă SCMT finisare 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 09T308****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3533 09T308
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	4
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 mm/min
Cuprins	260744 HB7140-2
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de aşchiere $a_{p\min}$	0,55 mm

Fișă de date

Strat de acoperire	acoperit
Număr de bucăți	50
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	3,25 mm
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3533 09T308