

Garant**CNMG esztergalapka, simítás 50 db, HB7010-2, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2403 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	250058 HB7010-2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	4,25 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	170 - 500 mm/min
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM

Fő felhasználás	P
Darabszám	50
Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2403 120404