



Pachet magnet tip oală cu placă de protecție



Date comandă

Numărul de comandă	GG5940 27
GTIN	4067263137757
Clasa articolului	GGN

Descriere

Execuție:

- Nu se afectează magnetul prin prelucrarea mantalei din oțel.
- Forță magnetică orientată în jos prin introducerea inelului din aluminiu.
- Filet de fixare în corpul magnetului.
- Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

Caracteristică:

Conținut: 10 buc.

Aplicație:

Montare în dispozitive pentru fixare sau ridicare.

Descriere tehnică

Forță de fixare nominală	61 N
Rezistență maximă la temperaturi	220 °C
Înălțime	25 mm
Filet de fixare în capul magnetic	M6 mm
Materialul suprafeței	Beton
Ø	27 mm

Materialul miezului magnetic

AlNiCo

Tip produs

Magnet în formă de oală

Accesorii

Magnet tip oală cu placă de protecție Ø 27 mm

085940 27