

Garant**Master Mute držača za unutarnje tokarenje a... SDUCR 93°, za okretne rezne pločice DC..., desno****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265014 12/07
GTIN	4069515024624
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine. Osovina ojačana tvrdim metalom.

Napomena:

Držač za unutarnje tokarenje može se skratiti na duljinu od L_{min} . Koristite **samo s unutarnjim hlađenjem** (otpornost na temperature do maks. 100° C).

Tehnički opis

ISO kod držača	A12Q SDUCR/L07
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
veličina pločice	7 mm
$\varnothing$ drške D_s	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702.
Standard	Tvornička norma

List s podacima

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	16 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Udaljenost vrha od osi	8,9 mm
Serija	Master Mute
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 38
Duljina izboja L_1	132 mm
Priključni navoj	G1/8
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	desno
Oblik drške	Čelik
Vibracija	prigušen
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje