



## Pistola ad aria compressa e a liquido, regolabile Raccordo dell'aria



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080252
GTIN	7391390264053
Classe articolo	08A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Pistole ad aria compressa con flusso dell'aria regolabile in continuo, peso ridotto, opzioni flessibili di aggancio e facilità di utilizzo.

**Pistola ad aria compressa e liquido** con ugello Jet, **getto regolabile** (da selettivo a diffuso) **portata regolabile** (aria: 200 -1200 l/min., liquido: 7 – 46 l/min).

Incluso innesto in acciaio da 1/4".

#### Nota:

**La serie CEJN 320 soddisfa lo standard europeo 7.6 (Ø nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.**

### Descrizione tecnica

Valore della portata	200 - 1200 l/min
Valore della portata di liquido	7 - 46 l/min
Valore della portata d'aria	200 - 1200 l/min
Tipo di prodotto	Pistola

