

Garant

Chiave a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene® interamente isolata, Apertura: 7mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	622492 7
GTIN	4067263116400
Classe articolo	61C

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Impiego: Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	230 mm
Lunghezza lama	125 mm
Lunghezza L	30 mm
Ø Lato uscita	14 mm
Profilo di manovra	Chiave a bussola esagonale

Scheda tecnica