

Garant**CNMG otočná rezná platnička, hrubovanie 30 kus, HB7130-2, Veľkosť: 120408**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2913 120408
GTIN	4067263094036
Trieda položky	GGN

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 mm/min
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Počet kusov	30
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Technický list

Hlavné použitie	M
Obsah	250322 HB7130-2
Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2913 120408