

Fiche technique



Clé mâle coudée 6 pans 90° – 100° longue, avec tête sphérique et tige courte revêtement par poudre, Hexagonal: 2,5mm



Données de commande

N° commande	627382 2,5
GTIN	7610733283064
Classe d'article	63D

Description

Exécution:

Tige extra courte avec angle flexible (90° – 100°), tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Avantage(s):

Angle flexible sur la tige courte (90° – 100°).

90° pour insérer: même les zones très difficiles d'accès sont facilement accessibles.

100° pour travailler: l'espace laissé libre pour les mains permet de garantir un travail sûr et agréable.

Matière(s):

Surface nickelée, chromée et **revêtue par poudre** pour une identification aisée grâce au codage couleur "Rainbow".

Description technique

Hexagonal	2,5 mm
Surface	revêtue par poudre
Longueur branche	113x9 mm
Matériau	Alliage spécial PB Swiss Tools
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Tête sphérique sur la branche longue	oui
Angle de 100°	oui
Branche courte	oui

Fiche technique

Exécution longue

oui

Type de produit

Tournevis