

Garant

**Varnostna spojka s cevnim priključkom Priključek za visokotlačno cev,
Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost): 8mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080372 8
GTIN	4062406596262
Razred artikla	01A

Opis

Izvedba:

Varnostna spojka GARANT je visokozmogljiva spojka z izjemno visoko kapaciteto pretoka iz pocinkanega jekla. Novo, izboljšano enoročno upravljanje.

Pretok: 2250 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. Ustreza ISO-standardu 4414, ISO-standardu B in EN 983.

Napotek:

Serija GARANT ustreza evropskemu standardu 7,6 (nazivni Ø 7,6 mm, evropski profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.

Ta serija GARANT je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Pretok	2250 l/min
Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost)	8 mm
Vrsta izdelka	Spojka

