

Garant**Fräs-vändskär SEKN 1203 AFTN, för planfräsar, HB7520****Beställningsdata**

Ordernummer	213912 ST1400
GTIN	4045197302762
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 3,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,19 mm
Typ	ST1400
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SEKN 1203 AFTN
Beläggningsteknik	PVD
Sort	HB7520
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	235 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	105 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	105 m/min	P
GG(G)	lämplig	130 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		