

Postes de travail informatiques avec volet d'imprimante, Type: GB



Données de commande

N° commande	948132 GB
GTIN	4062406074067
Classe d'article	9GS

Description

Exécution:

Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course, verrouillable, avec repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Élément avec tiroir pour clavier avec tôle perforée latérale □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports GARANT easyFix. **Compartiment ordinateur** avec **ventilateur**, tablette galvanisée réglable et tablette de rangement en bambou.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de Ø > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes et tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur	1020 mm
Largeur	750 mm

Fiche technique

Profondeur	500 mm
Dimensions volet d'imprimante	236×290 mm
Poids	69 kg
Profondeur en G	20
Largeur en G	30
Largeur utile bâti	700 mm
Hauteur utile bâti	645 mm
Indice de protection IP	IP 41
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	G
Tension nominale	250 V
Interrupteur marche/arrêt	oui
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de produit	Postes de travail informatiques

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/948132-GB>