

Garant
Power Q hogevoedingsfrees met cilinderschacht, voor wisselplaten XO..

Bestelgegevens

Bestelnummer	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Artikelklasse	210

Omschrijving
Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	6,13 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	3,73 graden
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø D _s h6	16 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	24 mm
Snijkant-Ø D _c	16 mm
Ø D ₃	8 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	30 mm
Totale lengte L _{totaal}	150 mm
Afkoppellengte L ₁	70 mm
geschikte wisselplaat	XOM.060310

Helicoïdaal frezen a_p	0,3 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	15 graden
Schachtvorm	Cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP