

Garant**GARANT Master Mute ištekimo peilio kotas slopina vibracijas, Koto Ø / bendras ilgis L1: 40/668****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265076 40/668
GTIN	4069515037464
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Modelis:****Su moduline sąsaja, tinkama kitų gamintojų sistemoms (pvz., Iscar).****Tiekimo sudėtis:**

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto! $D_{\min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė. Naudingas ilgis} = \text{bendras ilgis } L \text{ atėmus prispaudimo ilgį (rekomenduojama} = 3 \times D). \text{ Naudoti } \mathbf{tik\ su\ vidiniu\ aušinimu} \text{ (atsparumas temperatūrai iki } 100^{\circ} \text{C).}$

Techninis aprašymas

neužspaudžiamas diapazonas S	224 mm
Montavimo varžtų rinkinys	269026 3
rekomenduojamas užspaudimo ilgis	120 mm
Koto Ø	40 mm
Bendras ilgis L	688 mm
Modelis	Sustiprinta HM
Aušinimo kanalų kiekis	3
Prijungimo sriegis	M36×1
Serija	Master Mute
Virpesiai	slopinantis vibracijas

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Bazinis laikiklis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/265076-40/668>