



Voordeelsverpakking schuurvlies-rol



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5115 220/5
GTIN	4067263136101
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel. Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen, droog en nat te gebruiken (**als 556110; 556115**). als 556115.

Voordeel:

- **Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.**
- **De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.**
- **Gelijkmatige reproduceerbare finish.**
- **Droog en nat toe te passen.**
- **Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.**

Toepassing:

Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken.

Inhoud:

5 Rollen / verpakking.

Opmerking:

Uitgifte alleen in verpakkingset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

Inhoud	5
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Rolbreedte	115 mm
Rollengte	10 m
Productnaamattribuut	115 mm × 10 m
Producttype	Schuurvlies-rol

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG5115-220/5>

