



Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, Ø mango/longitud total L: 40/668



Datos de pedido

Número de pedido	265076 40/668
GTIN	4069515037464
Clase de artículo	29E

Descripción

Suministro:

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S! $D_{\min.} = 1/2 \text{ Ø de mango} + H +$
Desplazamiento central L_3 cabezal de corte. Longitud útil = longitud total L menos longitud de sujeción (recomendado = 3xD). Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Zona S no sujetable	224 mm
Juego de tornillos de montaje	269026 3
Longitud de sujeción recomendada	120 mm
Ø de mango	40 mm
Longitud total L	688 mm
Ejecución	MD reforzado
Serie	Master Mute
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265076-40/668>
