

**Pachet promoțional plăcuță amovibilă pentru degroșare CNMG 30 bucăți HBT020****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG3904 160608 |
| GTIN               | 4067263092773 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere tehnică**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | CNMG 160608      |
| Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$             | 5,5 mm           |
| Aplicația principală                          | P                |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare        |
| Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$             | 0,55 mm          |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 80 - 260 mm/min  |
| Materialul sculei                             | Carbură          |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 1,8 - 6 mm       |
| Strat de acoperire                            | TiCN             |
| Avans $f$                                     | 0,2 - 0,6 mm/rot |
| Cuprins                                       | 250220 HBT020    |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 4                |
| Rază la colț                                  | 0,8 mm           |
| Număr de bucăți                               | 30               |
| Categorie                                     | HBT020           |
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă  |
| Sfărâmător de așchii                          | PR               |

## Fișă de date

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire

### Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3904 160608