

**Cenově výhodné balení – průmyslová spojka s vnějším závitem****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG0230 1/4
GTIN	4067263138235
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Průmyslová spojka konstruovaná pro optimalizovaný, vysoký průtok 2000 l/min (vzduch), **JR 7,8**. Jednostranně blokuující, kvalitní a robustní rychlouzavírací spojka. Průtokově efektivní ventil, extrémně vysoké rychlosti průtoku, malý úbytek tlaku, dlouhá životnost, velká provozní bezpečnost a absolutní těsnost.

Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Charakteristika:

Obsah 5 ks

Materiál:

Poniklovaná mosaz, pouzdro z kalené a poniklované oceli.

Technický popis

Materiál	mosaz
Připojovací vnější závit	1/4 palec
Maximální provozní tlak	35 bar
Hodnota průtoku	2000 l/min

Druh produktu

Spojka

PříslušenstvíPrůmyslová spojka vnější závit Připojovací vnější závit 1/4
palec

080230 1/4