

**Pachet promoțional plăcuță amovibilă pentru degroșare CNMG 30 bucăți HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3904 120408
GTIN	4067263092735
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiCN
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	4,25 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Cuprins	250218 HBT020
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	P
Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1,8 - 6 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	PR

Fișă de date

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3904 120408