

Garant

**CCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7130-2,
Velikost: 120404**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3507 120404
GTIN	4067263096191
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 mm/min
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Glavna uporaba	M
Vsebina	260158 HB7130-2
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Toleranca	M
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
število kosov	30
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3507 120404