

Garant**Master Mute svarvbom A.. SCLCR 95°, för vändskär CC..., höger****Beställningsdata**

Ordernummer	265008 32/09
GTIN	4069515024488
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Förkortning av borrarstängen upp till en längd på L_{min} möjlig. Använd **endast med intern kylning** (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	269013 8
Vändskärsstorlek	9 mm
ISO-kod hållare	A32X SCLCR/L09
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	40 mm
Serie	Master Mute
totallängd L	288 mm
Skrivsats för vändskär	269028 50
Inställningsvinkel κ	95 grad
Norm	Verkstadsnorm
Skaftdiameter D_s	32 mm
Underläggsplatta	269005 17
Utkragningslängd L_1	192 mm
Mittförskjutning L_3	22 mm

Passande vändskär	CC.. 09T3..
L _{min}	192 mm
anslutningsgänga	G1/2
Användning	Höger
Skaftform	Stål
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Svarvbom

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/265008-32/09>