

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne fosforanowane, 6 - kątne: 0,7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626038 0,7
GTIN	4045197921277
Klasa artykułu	62B

Opis**Wykonanie:**

kątowy uchwyt wg DIN 911 / DIN ISO 2936, stal chromowo-wanadowa, powierzchnie czołowe płaskie, krawędzie fazowane. Powierzchnia niklowana.
Powierzchnia fosforanowana.

Opis techniczny

sześciokąt	0,7 mm
długość ramion	33×7 mm
powierzchnia	powłoka manganowo-fosforanowa
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu	Wkrętaki