


## Fiche technique



### Douille 6 pans, 1 pouce, Ouverture: 65mm



### Données de commande

N° commande	647100 65
GTIN	4018754009961
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 25 avec alésage et bouton de déverrouillage.

#### Norme:

**DIN 3124**

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

### Description technique

Longueur	105 mm
Ø côté réception	87 mm
Ouverture	65 mm
Carré d'entraînement	1 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Douille

## Fiche technique