

Garant GRIDLINE

Počítačové pracoviště, Typ: DE**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	948121 DE
GTIN	4062406073787
Třída artiklu	9GS

Popis**Provedení:**

Skříň na monitor TFT pro ploché obrazovky s pevným úložným prostorem pro kabely. Skříň na počítač s ventilátorem ve víku skříně a s nastavitelnou policí. Uzamykatelná zásuvka na klávesnici s bambusovou opěrkou pro zápěstí, výška nastavitelná ve 3 stupních v rastru 60 mm. Zásuvka na klávesnici zapadne do koncové polohy. Odkládací deska z bambusu.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Napevno namontovaná **elektrická instalace** zahrnuje zásuvkovou lištu (6násobnou, 250 V / 16 A se spínačem ZAP / VYP), připojovací kabel 1,2 m.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka a zásuvky antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka v G	30
-----------	----

Hmotnost	82 kg
Šířka	750 mm
Užitná šířka skříně na monitor	690 mm
Hloubka v G	20
Užitná výška skříně na monitor	460 mm
Hloubka	500 mm
Výška	1740 mm
Užitná hloubka skříně na monitor	230 mm
Užitná výška podstavce	645 mm
Užitná šířka podstavce	700 mm
Ochranná třída IP	IP 41
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Vypínač	ano
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Počítačové pracoviště