



**WNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50 kosov, HBT020,
Velikost: 080412**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3931 080412
GTIN	4067263093787
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\min}$	0,8 mm
Globina reza a_p	1,8 - 6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Vsebina	252226 HBT020
Prevleka	TiCN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Podatkovni list

Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Radij rezila	1,2 mm
število kosov	50
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PR
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3931 080412