

**PU austinė žarna, mėlyna, ilgis 25 m, Žarnos vidinis Ø (nominalusis dydis): 11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080221 11
GTIN	7391390094667
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU žarna. Itin atspari alyvai, tirpikliams ir nevandeniniams tirpalams. Darbinis slėgis 16 bar.

Trijų sluoksnių žarna su poliesterio pluošto sustiprinimu. Temperatūros diapazone nuo -15 °C iki 60 °C.

Techninis aprašymas

maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Žarnos ilgis	25 m
Medžiaga	PU pluošto žarna
Žarnos vidinis Ø (nominalusis dydis)	11 mm
Žarnos išorinis Ø	16 mm
Spalva	mėlyna
Produkto pavadinimo požymis	ilgis 25 m
Produkto rūšis	Žarna

Priedai

Apsauginė movaStream-Line Žarnos jungties vidinis Ø
(nominalusis dydis) 11 mm

080297 11