

Garant**Opakowanie ekonomiczne, pistolet wydmuchowy AIR****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG0123 AIR
GTIN	4067263137900
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości pistolet wydmuchowy na sprężone powietrze o niezwykle ergonomicznym kształcie, odpornej na zarysowania powierzchni oraz odporności na działanie rozpuszczalników, przeznaczony do zastosowań uniwersalnych. Łatwa eksploatacja **dysz wymiennych**. Obrotowa głowica z szybkim zamknięciem zostaje odblokowana, chwyt w różnych położeniach. Pistolet wydmuchowy z wymienną stalową dyszą wydmuchową 100 mm.

Cecha szcz.:

Zawartość 5 sztuk

w dostawie::

Pistolet wydmuchowy ze złączką rozm. 1/4 cala, wymienna rura rozpylacza 100 mm.

wskazówka:

Odpowiedni uchwyt pistoletu wydmuchowego zob. nr 080260 wielk. H1 i nr 955750. Pojedyncze dysze patrz nr 080126.

Opis techniczny

maks. ciśnienie robocze	15 bar
wydajność przepływu przy 6 bar	330 l/min
Rodzaj produktu	Pistolet

Akcesoria

Pistolet wydmuchowy AIR Typ AIR

080123 AIR

Uchwyt do pistoletu pneumatycznego GARANT easyFix
Typ 1955750 1
