

Garant**Upínacia matica ER High Speed, pre ER: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309595 20
GTIN	4069515040648
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Matica s povrchovou úpravou pre: zmenšené trenie a **zvýšenú upínaciu silu**, ako aj vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a korózii. **So šesťhrannom** SW 25.

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínací kľúč ER, č. 309680 – 309740.

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300, veľ. 25.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Technický opis

maximálny ťahovací moment	110 Nm
Celková dĺžka L	19,5 mm
Vonkajší Ø D	34 mm
Závit	M25x1,5

Technický list

Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínacia matica