

Garant**Stopka vrtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, Ø stopky/celková dĺžka L: 50/660****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265076 50/660
GTIN	4069515037488
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:****S modulárnym rozhraním, vhodné pre systémy iných výrobcov (napr. Iscar).****Rozsah balenia:**

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s! $D_{\min} = 1/2 \text{ Ø stopky} + H + L_3$ stredové presadenie vyvrtávacej hlavy. Užitočná dĺžka = celková dĺžka L mínus dĺžka upnutia (odporúča sa = $3 \times D$).

Používajte **len s vnútorným chladením** (teplotná odolnosť do max. 100 °C).

Technický opis

Celková dĺžka L	660 mm
Súprava montážnych skrutiek	269026 3
neupínateľný rozsah S	269 mm
odporúčaná dĺžka upínania	150 mm
Stredový posun H základné teleso	5 mm
Ø stopky	50 mm
Prevedenie	Oceľ
počet chladiacich kanálov	1
Prípojovací závit	G3/4
Séria	Master Mute

Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Základný korpus vyvrtávacej tyče

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/265076-50/660>